

**uvex****Kesztyű pár uvex phynomic allround, Kesztyűméret: 10**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	094292 10
GTIN	4048612044490
Árucikk kategória	04W

## Leírás

**Kivitel:**

phynomic allround. Szennyeződéssel szemben ellenálló univerzális kesztyű mechanikus tevékenységekhez száraz és enyhén olajos területeken. Öko-Tex® Standard 100, bőrgyógyászatiilag tesztelt.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

## Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Sorozat	uvex phynomic
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100

Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
EN 388	3121X
Hordozóanyag	Poliamid, elasztán
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / antracit
Súly	39 g
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk