

**Garant****Precíziós magasságmérő előrajzoló nagyítóval, Előrajzoló magasság: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	443450 600
GTIN	4045197889911
Árucikk kategória	41F

**Leírás****Kivitel:**

Stabil talp köszörült felfekvő felülettel és szennyhornyokkal. Ergonomikus, kényelmes műanyag sapka Santoprene® felülettel. Parallaxismentes leolvasás finom, kontrasztos skálázással.

**További nagyító az optimális leolvasás érdekében.** Minden leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott. Inkluzív finombeállítás és rögzítőcsavar. Lapos, keményfémbetétes rajztű egyszerű előrajzolóhoz keskeny hornyokban is, cserélhető, előrajzoló magasság 0-tól. A rajzméretek ezáltal számítási hiba nélkül közvetlenül felvihetők. Lehajtható és levehető védősapka a sérülésmentes munkavégzéshez.

**Kivitel reklámszöveg:**

Stabil talp köszörült felfekvő felülettel és szennyhornyokkal. Ergonomikus, kényelmes műanyag sapka Santoprene® felülettel. Lapos, keményfémbetétes rajztű egyszerű előrajzolóhoz keskeny hornyokban is, cserélhető, előrajzoló magasság 0-tól. A rajzméretek számítási hiba nélkül közvetlenül felvihetők. Lehajtható és levehető védősapka a sérülésmentes munkavégzéshez. Inkluzív finombeállítás és rögzítőcsavar.

**További nagyító az optimális leolvasás érdekében.** Minden leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

**Tartalom:**

Inkluzív rajztű 444010 sz. 75 méret

## Műszaki leírás

Hibahatár	0,08 mm
Nónius	1/50 mm
Talpfelület szélesség	110 mm
Kalibrálás	E1
Mérőoszlop keresztmetszet	30×12 mm
Előrajzoló magasság	600 mm
Talpfelület hossz	165 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Analóg
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

## Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm	024630 1000
DAkKS kalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm	024640 1000

## Tartozék

Tartalék rajztű, keményfém betétes Hossz 75 mm	444010 75
--	-----------