



Kesztyű pár RewoMech 641, Kesztyűméret: 8



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094377 8 |
| GTIN | 4008198764182 |
| Árucikk kategória | 04Q |

Leírás

Kivitel:

RewoMech 641. **Ellenálló műbőr** mechanikus munkavégzésnél nyújtott védelemhez. A kesztyű nedves alkatrészeknél is jó fogást biztosít a felhasználónak és védi a tenyeret az integrált Tyvek® folyadék határolónak köszönhetően az olajtól és nedvességtől. A szár tépőzárral rendelkezik. A kesztyű jól szellőzik és alternatívát jelent a hagyományos bőrkesztyűkhöz. Különösen alkalmas fém- és műanyag megmunkáláshoz, finommechanikához, szerelési és szállítási munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|----------------------|
| Kesztyűméret | 8 |
| Gyártó jelölése | RewoMech 641 |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Tartalom | 12 |
| Kesztyű tulajdonságai | tépőzár |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| Kesztyű tulajdonságai | latexmentes |
| EN 388 | 2121X |
| Hordozóanyag | Műbőr |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Hossz | 240 - 260 mm |
| Festék | szürke / fekete |
| Súly | 90 g |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | 1 |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |