



Kesztyű pár RewoMech 641, Kesztyűméret: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	094377 11
GTIN	4008198764113
Árucikk kategória	04Q

Leírás

Kivitel:

RewoMech 641. **Ellenálló műbőr** mechanikus munkavégzésnél nyújtott védelemhez. A kesztyű nedves alkatrészeknél is jó fogást biztosít a felhasználónak és védi a tenyeret az integrált Tyvek® folyadék határolónak köszönhetően az olajtól és nedvességtől. A szár tépőzárral rendelkezik. A kesztyű jól szellőzik és alternatívát jelent a hagyományos bőrkesztyűkhöz. Különösen alkalmas fém- és műanyag megmunkáláshoz, finommechanikához, szerelési és szállítási munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	RewoMech 641
Kesztyűméret	11
Védelmi kategória	II. kategória

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	2121X
Hordozóanyag	Műbőr
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	240 - 260 mm
Festék	szürke / fekete
Súly	90 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk