

**Kesztyű pár 03440, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094424 10
GTIN	4059904105621
Árucikk kategória	09H

Leírás**Kivitel:**

Robusztus pamut jersey kesztyű nitril bevonattal közepes és nehéz használathoz. Lényegesen hosszabb élettartamú mint a nehéz bőrkesztyűk és robusztusabb, valamint rugalmasabb, mint a PVC kesztyűk. Zsír- és olajálló. Különösen alkalmas durva öntvény elemekhez, műanyag idomokhoz, rúdacélhoz, lemezhez, nagy teljesítményű kábelhez, építőanyagokhoz, nyers fához. 03440. Biztonsági szár és teljes bevonat.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk

Tartalom	12
EN 388	4221X
Hordozóanyag	pamut
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Teljes bevonat
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Festék	kék / natúr
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk