

Garant**Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K-Haptoprene nyéllel, Torx® profil: TX25/300****Rendelési adatok**

Rendelés száma	625330 TX25/300
GTIN	4045197923059
Árucikk kategória	61C

Leírás**Kivitel:**

Erős nyél jó fogású **Haptoprene** felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. **Penge** króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX30 mérettől hatszöggel kulcsos rásegítéshez.

Előny:

A **Torx® profilban lévő furat** miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.

Pengehossz: 300 mm

Teljes hossz: 405 mm

Műszaki leírás

Torx® profil	TX25
Pengehossz	300 mm
Teljes hossz	405 mm
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Penge anyaga	Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga	2K-Haptoprene nyél
Termék fajtája	Csavarhúzó

