



Hidraulikus akkus prészerszám, Típus: M18HCCT



Rendelési adatok

Rendelés száma	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Kompakt, hidraulikus prészerszám, alkalmas $16 \text{ mm}^2 - 300 \text{ mm}^2$ közötti kábelsaruk és toldók megmunkálásához.

- **FORCE LOGIC™ hidraulikus 53 kN akkus prészerszám, a kötéseket 3 mp alatt préseli**
- **Optimálisan kiegyensúlyozott a bevált egykezes használatnak köszönhetően.**
- **In-Line Design és 350°-ban forgatható fej – ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkához.**
- **ONE KEY™ kompatibilis. Bluetooth adatátvitel lehetséges készülék-jelentés készítéséhez.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). A préselő nyomás automatikusan igazodik a toldóhoz, minden préselési folyamatnál biztosítja az optimális préselő nyomást és zöld lámpával megjeleníti a teljes nyomást.**
- **Hosszú távon megbízható. A karbantartási időköz 30000 préselés.**
- **Minden gyakori U préselő betét univerzálisan befogható.**

Tartalom:

Töltőkészülék M12-18C, szállítókoszár.

Műszaki leírás

Préselési idő	<3 s
Súly akkumulátorral együtt	3,7 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Stancoló erő	53 kN
max. vörösréz keresztmetszet	300 mm ²
max. alumínium keresztmetszet	150 mm ²
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Applikáció kapcsolódás	OneKey
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Gyártó jelölése	M18HCCT-201C
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Présszerszám

Tartozék

Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 95 mm ²	078285 95
Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 120 mm ²	078285 120
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 150 mm ²	078286 150
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 240 mm ²	078286 240
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 185 mm ²	078286 185
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 300 mm ²	078286 300
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 16 mm ²	078286 16
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 35 mm ²	078286 35
Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 70 mm ²	078285 70
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18
Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 240 mm ²	078285 240
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 25 mm ²	078286 25

Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 16 mm ²	078285 16
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 50 mm ²	078286 50
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 120 mm ²	078286 120
Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 50 mm ²	078285 50
Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 35 mm ²	078285 35
Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 25 mm ²	078285 25
Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 185 mm ²	078285 185
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 70 mm ²	078286 70
Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 150 mm ²	078285 150
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Présszerszám betétStandard Keresztmetszet 300 mm ²	078285 300
Présszerszám betétDIN CU Keresztmetszet 95 mm ²	078286 95