

Emelőasztal, Teherbírás: 1000kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	919992 1000
GTIN	4050939066215
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Stabil ollómerevítés sima acéllemez platformmal. Változatos felhasználási lehetőségekhez, mint **súlyos** terhek, raklapozott áruk, rácsládák fokozatmentes emeléséhez és süllyesztéséhez és gépek megrakodásánál a szintkiegyenlítéshez. Ergonomikus munkavégzés a fokozatmentes hidraulikus magasságállításnak köszönhetően. Biztonságos és veszélytelen kezelés nyomógombokkal, melyek éberségi fel / le funkcióval és vészleállítással rendelkeznek. Túlterhelés elleni védelem a beépített nyomáshatároló szelepnek köszönhetően. Optimális biztonság a működtetés és karbantartás során az integrált törőcsöves szelep és karbantartó támasztékok következtében.

Szabvány:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Figyelem:

- **Környezeti hőmérséklet beltérben 0 °C és 40 °C között.**
- **Üzembe helyezés előtt a beépítést és az elektromos bekötést egy szakembernek kell ellenőriznie.**
- **Ellenőrizze a meglévő padlójának az állapotát az emelőasztal összsúlya alapján.**

Műszaki leírás

Szélesség	800 mm
-----------	--------

Teherbírás	1000 kg
Súly	220 kg
Szerkezetmagasság C	190 mm
Emelési magasság H	820 mm
Emelési idő	25 s
Hossz L	1300 mm
Hálózati feszültség	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Ollós emelőasztal