

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 7
GTIN	4045197588982
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 136 mm

Pofaszélesség b: 18 mm

Pofamagasság h_1 : 5 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 7 mm

Gyűrű \varnothing D: 17,5 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 30 Nm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	7 mm
Gyűrűmagasság h_2	7 mm
Kulcs hossza L	136 mm
Racsnis nyomaték terhelés	30 Nm
Pofamagasság h_1	5 mm
Gyűrű \varnothing D	17,5 mm
Pofaszélesség b	18 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs