

HOLEX**Kesztyű pár Szín marhabőr, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094055 9
GTIN	4045197890085
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Bőr kesztyű mechanikus veszélyek esetén való használathoz. **Stabil dupla varrással** és gumírozott szárral. A **robosztus felső anyag** következtében a kesztyű különösen hosszú élettartamú. A mutatóujj teljes egészében bőrből készül.

Pamut belső bélés kizárólag a tenyérfelületnél.

Kivitel reklámszöveg:

Pamut belső bélés kizárólag a tenyérfelületnél. **Kiváló minőségű szín marhabőr kesztyű** mechanikus veszélyek esetén való használathoz. **Stabil dupla varrással** és gumírozott szárral. A **robosztus felső anyag** következtében a kesztyű különösen hosszú élettartamú. A mutatóujj teljes egészében bőrből készül.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Szín marhabőr kesztyűk
Tartalom	12
Hordozóanyag	Marha színbőr
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Bevonat változat	nincs bevonat
Súly	180 g
Anyag	Szín marhabőr
Hossz	260 mm
Vastagság	1
EN 388	3133X
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Festék	fehér
Termék fajtája	Hasított marhabőr kesztyűk