

HOLEX**Kesztyű pár Szín marhabőr, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094055 10
GTIN	4045197890092
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Bőr kesztyű mechanikus veszélyek esetén való használathoz. **Stabil dupla varrással** és gumírozott szárral. A **robustus felső anyag** következtében a kesztyű különösen hosszú élettartamú. A mutatóujj teljes egészében bőrből készül.

Pamut belső bélés kizárólag a tenyérfelületnél.

Kivitel reklámszöveg:

Pamut belső bélés kizárólag a tenyérfelületnél. **Kiváló minőségű szín marhabőr kesztyű** mechanikus veszélyek esetén való használathoz. **Stabil dupla varrással** és gumírozott szárral. A **robustus felső anyag** következtében a kesztyű különösen hosszú élettartamú. A mutatóujj teljes egészében bőrből készül.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Kesztyű típus	Szín marhabőr kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Hordozóanyag	Marha színbőr
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Bevonat változat	nincs bevonat
Súly	180 g
Anyag	Szín marhabőr
Hossz	260 mm
Vastagság	1
EN 388	3133X
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Festék	fehér
Termék fajtája	Hasított marhabőr kesztyűk