



## Kesztyű pár KryTech 580, Kesztyűméret: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	094468 8
GTIN	3245425804186
Árucikk kategória	06D

### Leírás

#### Kivitel:

KryTech 580 Grip&Proof. Finom munkavégzéshez enyhén olajos és szennyezett munkakörnyezetben. Hatékony fogásbiztonság olajos és zsíros területeken a **Grip&Proof** technológiának köszönhetően. Hosszan használható az olajállóságának és a mosható anyagának köszönhetően. Különösen alkalmas munkadarabok megmunkálásához vágóolajjal, olajos lemezek és gépalkatrészek mozgatásához, vágó-, stancoló-, nyomó munkákhoz.

#### Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

#### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória

Tartalom	45
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Hordozóanyag	PEHD
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / szürke
Hossz	230 - 280 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű