

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 18
GTIN	4045197160287
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süüllesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 239 mm

Pofaszélesség b: 38,6 mm

Pofamagasság h_1 : 8,1 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 11,2 mm

Gyűrű \varnothing D: 33,4 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 300 Nm

Műszaki leírás

Gyűrűmagasság h_2	11,2 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Pofaszélesség b	38,6 mm
Kulcs hossza L	239 mm
Pofamagasság h_1	8,1 mm
Racsnis nyomaték terhelés	300 Nm
Gyűrű \varnothing D	33,4 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs