

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 36mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 36
GTIN	4045197488749
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 482 mm

Pofaszélesség b: 76,2 mm

Pofamagasság h_1 : 16,6 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 19,6 mm

Gyűrű \varnothing D: 65,5 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 1000 Nm

Műszaki leírás

Racsnis nyomaték terhelés	1000 Nm
Pofamagasság h_1	16,6 mm
Gyűrű \varnothing D	65,5 mm
Pofaszélesség b	76,2 mm
Kulcs hossza L	482 mm
Gyűrűmagasság h_2	19,6 mm
Kulcsnyílás	36 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs