

**Garant****Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 32 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614700 32
GTIN	4045197160119
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással. Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. **Csillagkulcs-oldal hajlított.**

**Szabvány:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Figyelem:**

**AS-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **AS-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

**Előnyök:**

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Kulcs hossza L: 430 mm

Maximális pofamagasság h1: 14 mm

Maximális gyűrűmagasság h<sub>2max</sub>: 21 mm

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	430 mm
Maximális pofamagasság h1	14 mm
Kulcsnyílás	32 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus

Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	21 mm
Csillag helyzete	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs