



Univerzális mérőkészülék fa tokban, Típus: 30-250



Rendelési adatok

Rendelés száma	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

Könnyű, stabil csőszerkezet. Két mérőkar-tartó a különböző mérőbetétek felfogásához. A fix mérőkar-tartó (megvezető horony nélkül) a durva beállításhoz a csövön eltolható. Mozdó mérőkar-tartó nagy pontosságú golyóvezetőben játék- és súrlódásmentes csapágyazással, ezáltal maximális pontosságú. **Konstans mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően.** A mérési helyzetbe történő érintésmentes bevezetés érdekében a mozgó mérőkar visszahúzható. A méréstartomány az opcionális hosszabbítóval tetszőlegesen bővíthető (max. 3000 mm). Minden Ø 8 mm h6 szárú mérőórával vagy finomkijelzővel használható.

Felhasználás:

Univerzális mérőkészülék, összehasonlító mérésekhez. A legkülönbözőbb munkadarabokon végzendő külső és belső mérésekhez és keskeny vállak méréséhez. Különleges tartozékokkal központosító kerekek, beszúrások, hornyok, fecskefarok idomok, kúpok, fogazások, valamint belső és külső menetek méréséhez.

Tartalom:

Alapkészülék, fatok.

Opcionális tartozék:

Mérőóra vagy finomkijelző méréstartománya 25 mm.

Műszaki leírás

Méréstartomány	20 mm
Felhasználási tartomány belül	30 - 255 mm
Felhasználási tartomány kívül	0 - 220 mm
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	A3
Termék fajtája	Univerzális mérőkészülék

Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális tolómérő Max. méréstartomány 600 mm	021400 600
-----------------------------------------------------------	------------

Tartozék

Mérőbetét mérőkarokhoz, darab Típus S	428360 S
Szorító anya a 428360 sz.-hoz, darab Típus K	428358 K
Mérőkar pár Kinyúlás 50 mm	428350 50
Hosszabbító a 428300 sz.-hoz Hossz 150 mm	428320 150
Hosszabbító a 428300 sz.-hoz Hossz 500 mm	428320 500