

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 41mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 41
GTIN	4045197511874
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 550 mm

Pofaszélesség b: 83 mm

Pofamagasság h_1 : 18 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 22 mm

Gyűrű \varnothing D: 72,9 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 1300 Nm

Műszaki leírás

Pofamagasság h_1	18 mm
Kulcsnyílás	41 mm
Kulcs hossza L	550 mm
Racsnis nyomaték terhelés	1300 Nm
Gyűrű \varnothing D	72,9 mm
Gyűrűmagasság h_2	22 mm
Pofaszélesség b	83 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs