

## ajendals

### Speciális kesztyű pár Tegera® 9185, Kesztyűméret: 10



## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 094335 10     |
| GTIN              | 7392626033580 |
| Árucikk kategória | 04R           |

## Leírás

### Kivitel:

**Tegera® 9185. Ütésállapító kesztyű** vékony, kopásálló **Microthan® anyagból**. Kellemes viselet a kiváló minőségű anyagoknak és **vattával bélelt tenyérfelületnek** köszönhetően. **Tépőzárral és megerősített mutatóujjal.**

### Felhasználás:

Finommechanikus munkavégzés kemény munkakörnyezetben.

### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

## Műszaki leírás

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Kesztyűméret          | 10              |
| Kesztyű típus         | Driver kesztyűk |
| Védelmi kategória     | II. kategória   |
| Tartalom              | 1               |
| Kesztyű tulajdonságai | tépőzár         |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kesztyű tulajdonságai   | ütésvédelem                                 |
| EN 388                  | 0021XP                                      |
| Hordozóanyag            | Microthan®; Impactothan®                    |
| Bevonat változat        | nincs bevonat                               |
| Felhasználási tartomány | Univerzális                                 |
| Hossz                   | 207 mm                                      |
| Festék                  | szürke / sárga                              |
| Szabvány                | Véd rezgések és ütések ellen (EN ISO 10819) |
| Felhasználás            | többször használatos                        |
| Termék fajtája          | Univerzális kesztyűk                        |