

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Sodrott ecsetkefe INOX huzal, Kefe Ø D1×sörtevastagság: 19X0,15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574900 19X0,15
GTIN	4017359137796
Árucikk kategória	57L

Leírás**Kivitel:**

Sima **sodrott** huzal, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm**, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

INOX huzalminőség 1.4401 (AISI 316). Tartótest műanyag bevonattal nemesacél megmunkálásához.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz. A **kefe a fordulatszámtól függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre** is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.

Műszaki leírás

Keferész hossza H ₁	28 mm
Sörte vastagsága	0,15 mm
Sodratok száma	6
Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Kefe Ø D ₁	19 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Bevonat anyaga	INOX huzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Ecsetkefe

