

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 50
GTIN	4045197511898
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süüllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 640 mm

Pofaszélesség b: 96 mm

Pofamagasság h_1 : 21 mm

Gyűrűmagasság h_2 : 26,5 mm

Gyűrű \varnothing D: 88 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 1700 Nm

Műszaki leírás

Gyűrű \varnothing D	88 mm
Kulcs hossza L	640 mm
Racsnis nyomaték terhelés	1700 Nm
Pofaszélesség b	96 mm
Kulcsnyílás	50 mm
Pofamagasság h_1	21 mm
Gyűrűmagasság h_2	26,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs