



Nadrág ACTIVIQ, kék / fekete, Konfekcióméret DE: 60



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 091212 60 |
| GTIN | 4053813271101 |
| Árucikk kategória | 06K |

Leírás

Kivitel:

KÜBLER ACTIVIQ sportos munkaruházat kitűnő illeszkedéssel. Az **integrált mozgászónákkal** a ruházat minden munkavégzési helyzethez tökéletesen illeszkedik. **Dinamikus kontraszt- és fényvisszaverő betétekkel** a jobb láthatóság érdekében. A nagyméretű szabad felületek helyet biztosítanak az **egyedi megjelenési lehetőségek** számára. Az érzékeny anyagok karcolódásának elkerülése érdekében minden **zár rejtett**. A számos elhelyezett zseb **jó tárolási lehetőségeket** biztosít szerszámok, colstokok, mobiltelefonok stb. számára.

Ergonomikus szabású nadrág extra széles övbújtatóval.

A térdrésznél mozgászónákkal a nagyobb rugalmasság érdekében. Különösen robusztus és betétekkel védett terheléses pontok.

- **Két oldalsó zseb.**
- **Két farzseb, a jobb oldalon hajtókával és patentgombbal.**
- **Colstok zseb.**
- **Combzseb hajtókával és patentgombbal, valamint tolltartóval.**
- **A lépésívnél cipzárral.**

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Külön rendelésre további színekben szállítható.

Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az áttekintő oldalon talál.

Mosás: 60 °C kímélő mosás

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|---|
| Konfekcióméret DE | 60 |
| UK méret | 44R |
| FR méret | 56 |
| IT méret | 56 |
| US méret | 44/35 |
| Sorozat | ACTIVIQ |
| Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés |
| ES méret | 56 |
| NL méret | 60 |
| Nem | férfi |
| Anyagösszetétel | 65% poliészter |
| Anyagösszetétel | 35% pamut |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 270 g/m ² |
| Mosás | 60 °C kímélő mosás |
| Fehérítés | Nem fehéríthető |
| Vegyitisztítás | Kíméletes tisztítás perklóretilénnel |
| Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) |
| Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C |
| Festék | kék / fekete |
| Termék fajtája | Munkásnadrág |