

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614800 14
GTIN	4045197160249
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Kulcs hossza L: 193 mm

Pofaszélesség b: 30,9 mm

Pofamagasság h<sub>1</sub>: 6,6 mm

Gyűrűmagasság h<sub>2</sub>: 9,4 mm

Gyűrű Ø D: 27,3 mm

Racsnis nyomaték terhelés: 160 Nm

**Műszaki leírás**

Pofaszélesség b	30,9 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Racsnis nyomaték terhelés	160 Nm
Gyűrű Ø D	27,3 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	6,6 mm
Kulcs hossza L	193 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	9,4 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok

Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs