

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban, Kulcsok száma: 5**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	614810 5
GTIN	4045197160348
Árucikk kategória	61B

## Leírás

**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Tartalma:**

1 – 1 db 614800 sz. kulcs 8 - 10 - 13 - 16 - 17 méretben.

**Tartalom:**

1-1 db 614800 sz. kulcs 8; 10; 13; 16; 17 méretben.

**Figyelem:**

Tartalék felgöngyölhető tok a 614835 / 614836 sz. alatt található.

## Műszaki leírás

Kulcsok száma	5
Kulcsnyílás	8 mm
Kulcsnyílás	10 mm

Kulcsnyílás	13 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Kulcsnyílás	17 mm
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Csomagolás	felgöngyölhető tok
Kulcsnyílás méret	Metrikus
billenthető fej	nem
Racsnis, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

## Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 17 mm	614800 17
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 8 mm	614800 8
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 13 mm	614800 13
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 1	614850 1
Felgöngyölhető tok Rekeszek száma 5	614835 5
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 16 mm	614800 16
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 2	614850 2
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 10 mm	614800 10