

3M Scotch-Brite™

Vlies kompakt csapos csiszoló Ø 25×25 mm, Szemcseméret: 180M**Rendelési adatok**

Rendelés száma	551930 180M
GTIN	50048011140631
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Scotch-Brite™ rostvlies gyanta kötésű csiszolóanyaggal, **préselt csapos köszörű alakú**, lehúzzható.

Felhasználás:

Univerzális finiseléshez

Műszaki leírás

Fej Ø	25 mm
Finomsági fok	Közepes
Furat Ø	5 mm
Kivitel	6A medium
Keménységi fok	Közepes
Fejmagasság	25 mm
Szemcseméret	180
Befogó	Az 551935 sz. felfogó tüskével.
Ajánlott fordulatszám	13000 min ⁻¹

Termék fajtája

Csapos köszörűkő

Tartozék

Felfogó túske kompakt csapos csiszolóvliesekhez

551935