

**Nadrág CANVAS 320, fekete, Konfekcióméret DE: 24****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 091362 24 |
| GTIN | 4030913039763 |
| Árucikk kategória | 09R |

Leírás**Kivitel:**

A robusztus **Canvas 320 munkaruházat sorozat** nagy védelmet nyújt a legkülönbözőbb munkafeltételek esetén is. **Gumis derékrésszel** a kényelmes ülés érdekében. Szakadás és súrlódás álló a **Cordura® erősítésnek** köszönhetően a különösen igénybevételnek kitett részekben. A könnyen ápolható szövet a Teflon® alkalmazásának köszönhetően **szennyaszító és vízlepergető. 3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyagból** készült csíkokkal a jobb láthatóság érdekében sötétbe.

Nadrág hét övbújtatóval

- **Cordura® erősítésű térdpárna zsebek.**
- **EN-14404 szerint tanúsított a térdpárnákkal együtt.**
- **Megerősített farzsebek.**
- **Két Cordura® oldalsó zseb.**
- **Dupla Cordura® colstok zseb.**
- **Combzseb mobiltelefon zsebbel.**
- **A lépésívnél cipzár.**

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Külön rendelésre további színekben szállítható.

Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az áttekintő oldalon talál.

Anyagösszetétel: 35% pamut
Anyagösszetétel: 65% poliészter
Anyagtömeg/szövetsűrűség: 320 g/m²
Mosás: 60 °C színes ruha

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|---|
| FR méret | 44C |
| IT méret | 44C |
| Konfekcióméret DE | 24 |
| Sorozat | CANVAS 320 |
| Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés |
| ES méret | 44C |
| Nem | férfi |
| Anyagösszetétel | 35% pamut |
| Anyagösszetétel | 65% poliészter |
| Anyagtömeg/szövetsűrűség | 320 g/m ² |
| Mosás | 60 °C színes ruha |
| Fehérítés | Nem fehéríthető |
| Vegyitisztítás | Tisztítás perklóretilénnel |
| Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) |
| Pántok | mérsékeltlen forró, maximum 150 °C |
| Festék | fekete |
| Termék fajtája | Munkásnadrág |