

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel, Kulcsnyílás: 11 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 614816 11 |
| GTIN | 4045197287205 |
| Árucikk kategória | 61B |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Pofaszélesség b | 24 mm |
| Kulcs hossza L | 99 mm |
| Gyűrű Ø D | 22,5 mm |
| Pofamagasság h ₁ | 5,3 mm |
| Gyűrűmagasság h ₂ | 8,3 mm |
| Kulcsnyílás | 11 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Csillag helyzete | 0 fok |
| Fogak száma | 72 |
| Utánfogási szög | 5 fok |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |

| | |
|----------------|----------------|
| Felület | Matt krómozott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |