



Munkás rövidnadrágok CANVAS 320, fekete, Unisex méret: M



Rendelési adatok

Rendelés száma	091382 M
GTIN	4030913041766
Árucikk kategória	09R

Leírás

Kivitel:

A robusztus **Canvas 320 munkaruházat sorozat** nagy védelmet nyújt a legkülönbözőbb munkafeltételek esetén is. **Gumis derékrésszel** a kényelmes ülés érdekében. Szakadás és súrlódás álló a **Cordura® erősítésnek** köszönhetően a különösen igénybevételnek kitett részekben. A könnyen ápolható szövet a Teflon® alkalmazásának köszönhetően **szennytaszító és vízlepergető**. **3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyagból** készült csíkokkal a sötétben jobb láthatóság érdekében.

Munkás rövidnadrág meleg munkakörnyezetben való használathoz.

- **Megerősített farzsebek.**
- **Két Cordura® oldalsó zseb.**
- **Dupla Cordura® colstok zseb.**
- **Combzseb mobiltelefon zsebbel.**
- **A lépésívnél cipzár.**

Figyelem:

Külön rendelésre további színekben szállítható.

Méretábrázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az áttekintő oldalon talál.

Anyagösszetétel: 65% poliészter

Anyagösszetétel: 35% pamut

Anyagtömeg/szövetsűrűség: 320 g/m²

Mosás: 60 °C színes ruha

Unisex méret: M

Műszaki leírás

Unisex méret	M
Sorozat	CANVAS 320
Speciális szolgáltatás	Textilnemesítés
Nem	Unisex
Anyagösszetétel	65% poliészter
Anyagösszetétel	35% pamut
Anyagtömeg/szövetsűrűség	320 g/m ²
Mosás	60 °C színes ruha
Fehérités	Nem fehéříthető
Vegyí tisztítás	Tisztítás perklóretilénnel
Szárítás	kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok	mérsékeltén forró, maximum 150 °C
Festék	fekete
Termék fajtája	Rövidnadrágok