

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel, Kulcsnyílás: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614816 12
GTIN	4045197198952
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	105 mm
Pofamagasság h ₁	5,8 mm
Pofaszélesség b	25,9 mm
Gyűrű Ø D	23,7 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Gyűrűmagasság h ₂	8,7 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs