

HOLEX**12-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	642120 27
GTIN	4045197164179
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Szabvány:**DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 12-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642132 sz.; HOLEX: 642122 sz.).

Műszaki leírás

Hossz	44 mm
Kulcsnyílás	27 mm
Profil oldali Ø	36 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3124

Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej