

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614820 27
GTIN	4045197553270
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Pofamagasság $h_1$	12,5 mm
Pofaszélesség $b$	55,2 mm
Gyűrűmagasság $h_2$	15 mm
Kulcs hossza $L$	359 mm
Gyűrű $\varnothing D$	52 mm
Kulcsnyílás	27 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs