

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, col, Kulcsnyílás: 11/16coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614825 11/16
GTIN	4045197331274
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	36,6 mm
Kulcs hossza L	233 mm
Gyűrűmagasság h ₂	10,9 mm
Gyűrű Ø D	33,3 mm
Kulcsnyílás	11/16 coll
Pofamagasság h ₁	7,9 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott

Termék fajtája

Csavarkulcs