

**JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614870 12
GTIN	4013288212603
Árucikk kategória	63F

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású csillagracsnnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Gyűrű Ø D	25 mm
Pofaszélesség b	26,3 mm
Gyűrűmagasság h ₂	8,5 mm
Pofamagasság h ₁	6,6 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Kulcs hossza L	170,7 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyártó jelölése	6000 Joker
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	80
Utánfogási szög	4,5 fok

Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs