

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614820 12
GTIN	4045197218773
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Pofamagasság $h_1$	5,8 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Gyűrűmagasság $h_2$	8,7 mm
Kulcs hossza L	174 mm
Pofaszélesség b	25,9 mm
Gyűrű $\varnothing D$	23,7 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs