



## 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 16mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 642200 16     |
| GTIN              | 4018754005888 |
| Árucikk kategória | 63A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. **AS-Drive** profil.

#### Szabvány:

**DIN 3124**

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 642229

### Műszaki leírás

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Profil oldali Ø | 22,4 mm |
| Kulcsnyílás     | 16 mm   |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Hossz               | 38 mm                       |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll                    |
| Szabvány            | DIN 3124                    |
| Profil              | 6-szög dugókulcs            |
| Alapanyag           | HPQ® nagyteljesítményű acél |
| Felület             | Nikkelbevonatra krómozott   |
| AS-Drive profillal  | igen                        |
| Termék fajtája      | Dugókulcs fej               |