



## Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 27X30mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	615000 27X30
GTIN	4018754021116
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal.

#### Előny:

**AS-Drive** profil:

- **A csavarok oldalát fogja meg.**
- **Kíméletesen bánik a csavarokkal.**
- **A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.**
- **Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

#### Szabvány:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 615600

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	27 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	30 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max	44 mm

Kulcs hossza L	360 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max	40 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Termék fajtája	Csavarkulcs