



Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 8X9mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	615000 8X9
GTIN	4018754020805
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal.

Előny:

AS-Drive profil:

- **A csavarok oldalát fogja meg.**
- **Kíméletesen bánik a csavarokkal.**
- **A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.**
- **Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 615600

Műszaki leírás

Maximális gyűrű Ø D ₂ max	15 mm
Kulcs hossza L	180 mm
Kulcsnyílás ₁	8 mm

Kulcsnyílás ₂	9 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	14 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Termék fajtája	Csavarkulcs