



## Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 19X22mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 615000 19X22  |
| GTIN              | 4018754020997 |
| Árucikk kategória | 63A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal.

#### Előny:

**AS-Drive** profil:

- **A csavarok oldalát fogja meg.**
- **Kíméletesen bánik a csavarokkal.**
- **A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.**
- **Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

#### Szabvány:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 615600

### Műszaki leírás

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Kulcs hossza L                       | 300 mm |
| Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max | 29 mm  |
| Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max | 34 mm  |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Kulcsnyílás <sub>1</sub> | 19 mm       |
| Kulcsnyílás <sub>2</sub> | 22 mm       |
| Kulcsnyílás méret        | Metrikus    |
| Termék fajtája           | Csavarkulcs |