

Lombfűrészkeret (fűrészlap nélkül)



Rendelési adatok

Rendelés száma	581300
GTIN	4010124490300
Árucikk kategória	58Z

Leírás

Kivitel:

Stabil, festett keret, 13 mm-es acélcsőből. Vágásmélység 320 mm. Szorítópofák szárnyas anyákkal, festett fa markolat.

A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Műszaki leírás

Markolat anyaga	Fa
Fűrészlap nélkül	igen
Fogásmélység	320 mm
Termék fajtája	Lombfűrész keret

Tartozék

Lombfűrészlap készlet, 22 darabosfához / fémhez tokban

581320