

**HOLEX****Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614900 27
GTIN	4045197442185
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	386 mm
Kulcsnyílás	27 mm
Maximális pofamagasság h1	12 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub>	18 mm
Csillag helyzete	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

