

**Garant****Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 14X17 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615700 14X17
GTIN	4045197160683
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Süüllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak **AS-Drive** profillal.

**Előny:**

**AS-Drive** profil:

- **A csavarok oldalát fogja meg.**
- **Kíméletesen bánik a csavarokkal.**
- **A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.**
- **Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

**Szabvány:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Figyelem:**

**AS-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkitatáshoz kifejlesztve. Minden GARANT és STAHLWILLE hajlított kettős csillagkulcs ezzel a profillal készül – felismerhető az **AS-Drive** jelölésről.

Kulcs hossza L: 245 mm

Maximális gyűrű Ø D<sub>1</sub> max: 22 mm

Maximális gyűrű Ø D<sub>2</sub> max: 27 mm

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	14 mm
--------------------------	-------

Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max	22 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max	27 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	17 mm
Kulcs hossza L	245 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Termék fajtája	Csavarkulcs