

**Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614900 30
GTIN	4045197442192
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	30 mm
Maximális pofamagasság h1	13,2 mm
Kulcs hossza L	424 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	20 mm
Csillag helyzete	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

