



Kettős csillagkulcs készlet, hajlított, Kulcsok száma: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	615500 8
GTIN	4018754058433
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Tartalom:

1-1 db 615600 / 615000 / 615900 / 615950 sz. kettős csillagkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Műszaki leírás

Kulcsok száma	8
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	75 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs

Tartozék

Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 12X13 mm	615000 12X13
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 10X11 mm	615000 10X11
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 19X22 mm	615000 19X22
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 18X21 mm	615000 18X21
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 16X17 mm	615000 16X17
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 14X15 mm	615000 14X15
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 8X9 mm	615000 8X9
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 6X7 mm	615000 6X7