



12-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 1.1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	642400 1.1/4
GTIN	4018754008018
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. **AS-Drive** profil.

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Hossz	45 mm
Profil oldali Ø	40 mm
Kulcsnyílás	1.1/4 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3124
Profil	12-szög dugókulcs

Alapanyag	HPQ® nagyteljesítményű acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
AS-Drive profillal	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej