

Garant**6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col, Kulcsnyílás: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	642325 18
GTIN	4045197497840
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A **Surface Drive** kulcsnyílás fix illeszkedést és nagyobb erő kifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. collos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, elkopott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével.

Szabvány:**DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

colos méretekhez (amerikai méretek)	11/16 coll
Profil oldali Ø	25,4 mm
Hossz	38 mm
Kulcsnyílás	18 mm

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive
Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej