



12-szög gyertyakulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 20,8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Gumibetéttel a gyújtógyertya megtartásához.

Optimális anyag-szál szerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros tűrésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Profil	12-szög dugókulcs
Hossz	83 mm
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz	Gumi tartó
Kulcsnyílás	20,8 mm
Profil oldali Ø	27,7 mm
Kulcsnyílás	13/16 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Alapanyag	Króm ötvözet acél

Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej