



## 12-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 13/16coll



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 642400 13/16  |
| GTIN              | 4018754007943 |
| Árucikk kategória | 63A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. **AS-Drive** profil.

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Hossz               | 41 mm             |
| Kulcsnyílás         | 13/16 coll        |
| Profil oldali Ø     | 28,2 mm           |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll          |
| Szabvány            | DIN 3124          |
| Profil              | 12-szög dugókulcs |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Alapanyag          | HPQ® nagyteljesítményű acél |
| Felület            | Nikkelbevonatra krómozott   |
| AS-Drive profillal | igen                        |
| Termék fajtája     | Dugókulcs fej               |