

**Garant****Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak finom, Lap Ø D: 216 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584055 216
GTIN	4045197220813
Árucikk kategória	51S

**Leírás****Kivitel:**

**Keményfémbetétes**, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez. Negatív homlokszöggel.

**Felhasználás:**

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

KW típus **lemezanyagokhoz, nemesfurnérozott és mindkét oldalon műanyaggal bevont anyagokhoz**, a vágásminőséggel szemben támasztott legmagasabb követelmények mellett.

**Figyelem:**

**További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoporthoz találhatók.**

**Műszaki leírás**

Lap Ø D	216 mm
Fogak száma	60
Furat Ø	30 mm
Vágási szélesség B	2,8 mm

Menesztűfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap