

Garant**Körfűrész tárcsa, PKD-betétes Univerzális, Lap Ø D: 190 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584150 190
GTIN	4045197435354
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Polikristályos, gyémántbetétes univerzális fűrészlap széles fordulatszám tartománnyal, **mindig éles** (utánélezés nem szükséges).

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez. Különösen alkalmas erősen abrazív anyagokhoz (szálerősítésű műanyagok, Corian, Eternit.)

Furat Ø: 30 mm

Fogak száma: 8

Vágási szélesség B: 2,2 mm

Műszaki leírás

Furat Ø	30 mm
Fogak száma	8
Lap Ø D	190 mm
Vágási szélesség B	2,2 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap

