

**Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátózott, Kulcsnyílás: 13X14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 13X14
GTIN	4045197385406
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	14 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	23 mm
Kulcsnyílás ₁	13 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	22 mm
Kulcs hossza L	239 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

