

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátózott, Kulcsnyílás: 19X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 19X22
GTIN	4045197385499
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	22 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	29 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	34 mm
Kulcsnyílás ₁	19 mm
Kulcs hossza L	318 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

